

Analisi sito web stabila.cz

Generato il Marzo 27 2025 03:33 AM

Il punteggio e 48/100



SEO Content

	Title	STABILA Lunghezza : 7 Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.												
	Description	STABILA Lunghezza : 7 Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.												
	Keywords	STABILA Buono, la tua pagina contiene meta keywords.												
	Og Meta Properties	Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Usa questo generatore gratuito di og properties per crearli.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] STABILA [H2] STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk [H2] STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level [H2] STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem [H2] STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červeně - bílý [H2] STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M [H2] STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 [H2] STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	28	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	28	0	0	0	0									

SEO Content

		• [H2] STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 • [H2] STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M • [H2] STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000 • [H2] TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1 • [H2] STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L • [H2] STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L • [H2] STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách • [H2] Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA) • [H2] STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdrem • [H2] STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdrem • [H2] STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67 • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000
	Images	Abbiamo trovato 48 immagini in questa pagina web. 6 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 19% Buono, il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e maggiore di 15, e minore di 25 percento.
	Flash	Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
	Iframe	Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

SEO Content

SEO Links

	URL Rewrite	Male. I tuoi links hanno query string.
	Underscores in the URLs	Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 61 links inclusi 0 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 32.79% Internal Links 67.21%

In-page links

Anchor	Type	Juice
STABILA	Interno	Passing Juice
Registrace	Interno	Passing Juice
Zapomněli jste heslo?	Interno	Passing Juice
Laserové přístroje	Interno	Passing Juice
Nivelační přístroje	Interno	Passing Juice
Vodováhy	Interno	Passing Juice
Metry skládací	Interno	Passing Juice
Metry svinovací	Interno	Passing Juice
Měřiče vzdálenosti	Interno	Passing Juice
Detektory materiálů	Interno	Passing Juice
Pásma	Interno	Passing Juice
Úhloměry	Interno	Passing Juice
Latě stahovací	Interno	Passing Juice
Doplňky	Interno	Passing Juice

In-page links

Pro reklamní potisk	Interno	Passing Juice
STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk	Interno	Passing Juice
STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level	Interno	Passing Juice
STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem	Interno	Passing Juice
STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červeno - bílý	Interno	Passing Juice
STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Interno	Passing Juice
STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Interno	Passing Juice
STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	Interno	Passing Juice
STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Interno	Passing Juice
STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Interno	Passing Juice
STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m	Interno	Passing Juice
Další informace	Interno	Passing Juice
Další informace	Interno	Passing Juice
Další informace	Interno	Passing Juice
Další informace	Interno	Passing Juice
TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1	Interno	Passing Juice
STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L	Interno	Passing Juice
STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L	Interno	Passing Juice
STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Interno	Passing Juice
STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Interno	Passing Juice

In-page links

[illegible]

In-page links

[STABILA](#)

Interno

Passing Juice

[CyberSoft s.r.o.](#)

Esterno

Passing Juice

[Zobrazit detaily](#)

Interno

Passing Juice

SEO Keywords



Keywords Cloud

bez **vodováha** porovnat koupit typ
skladem **stabila** pro **dph** kč

Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Descrizione	Headings
dph	22	✗	✗	✗	✗
stabila	21	✓	✓	✓	✓
vodováha	14	✗	✗	✗	✓
typ	13	✗	✗	✗	✓
skladem	11	✗	✗	✗	✗

Usabilità

	Url	Dominio : stabila.cz Lunghezza : 10
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilità	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata cs.

Usabilita

	Dublin Core	Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
---	-------------	--

Documento

	Doctype	HTML 5				
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.				
	Validita W3C	Errori : 18 Avvisi : 10				
	Email Privacy	Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.				
	Deprecated HTML	<table><tr><th>Deprecated tags</th><th>Occorrenze</th></tr><tr><td><u></td><td>40</td></tr></table> Tags HTML deprecati sono tags HTML che non vengono piu utilizzati. Ti raccomandiamo di rimuoverli o sostituire questi tags HTML perche ora sono obsoleti.	Deprecated tags	Occorrenze	<u>	40
Deprecated tags	Occorrenze					
<u>	40					
	Suggerimenti per velocizzare	 Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.  Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.  Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.  Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.  Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip.				

Mobile



Mobile Optimization



Apple Icon



Meta Viewport Tag

Mobile

✓ Flash content

Ottimizzazione

✓	XML Sitemap	Grande, il vostro sito ha una sitemap XML. http://www.stabila.cz/sitemap/sitemap_index.xml
✓	Robots.txt	http://stabila.cz/robots.txt Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
✗	Analytics	Non trovato Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web. Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.